

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, pełnymi, szafki podstawowe, wysokość: 750 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940165 750
GTIN	4062406069599
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte).

Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 750 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 60

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 613 mm

Opis techniczny

ComfortClose	nie
głębokość w G	20
masa	74 kg
głębokość	500 mm
szerokość w G	60
szerokość	1500 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Liczba półek	2
wysokość	750 mm
wysokość użytkowa	613 mm
Fronty szafek	Drzwi przesuwne z blachy, pełne
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60	958146 60
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940651 75
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940651 300
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940651 200
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940651 150
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940651 125
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940651 100
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 60X20	951980 60X20
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 60X20	951985 60X20
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 750/800 mm	940514 750/800