

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 750mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940167 750    |
| GTIN             | 4062406069766 |
| Klasa artykułu   | 9GI           |

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60x20G. Mocowanie półek możliwe wrostawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte).

**Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| masa                                                                   | 74 kg  |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg |

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak                                                            |
| szerokość                                                 | 1500 mm                                                        |
| wysokość użytkowa                                         | 613 mm                                                         |
| Uchwyt do pozycjonowania                                  | wewnętrzny                                                     |
| Fronty szafek                                             | drzwiczki przesuwne z okienkiem                                |
| głębokość                                                 | 500 mm                                                         |
| szerokość w G                                             | 60                                                             |
| wysokość                                                  | 750 mm                                                         |
| ComfortClose                                              | nie                                                            |
| głębokość w G                                             | 20                                                             |
| Liczba półek                                              | 2                                                              |
| Grubość materiału                                         | 0,9 mm                                                         |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy                         | 1000 kg                                                        |
| Regulacja wysokości co                                    | 25 mm                                                          |
| Zamek patentowy                                           | modułowa wkładka                                               |
| Wybór kolorów                                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Typ szafy                                                 | szafki podstawowe                                              |
| Rodzaj produktu                                           | Szafy z półkami                                                |

## Akcesoria

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 60X20                                              | 951980 60X20 |
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30                               | 940552 30    |
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30                                       | 940590 30    |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21                                             | 914227 GP21  |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm | 940651 200   |
|                                                                                           | 940651 100   |

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 100 mm

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość  
20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60

958146 60

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 125 mm

940651 125

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 60X20

951985 60X20

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 150 mm

940651 150

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30

940550 30

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30

940560 30

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 75 mm

940651 75

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F

940559 F

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine  
zdrzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf  
o wysokości 750/800 mm

940514 750/800

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 300 mm

940651 300