

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 900mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940167 900
GTIN	4062406069780
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60x20G. Mocowanie półek możliwe wrostawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte).

Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość w G	20
ComfortClose	nie

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
głębokość	500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
masa	82 kg
szerokość w G	60
Liczba półek	2
wysokość użytkowa	763 mm
wysokość	900 mm
szerokość	1500 mm
Fronty szafek	drzwiczki przesuwne z okienkiem
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60	958146 60
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwnymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940651 150
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 60X20	951985 60X20
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 60X20	951980 60X20
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940651 100
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940651 300
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 900 mm	940514 900
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940651 200
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940651 125
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940651 75