

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 1500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940167 1500
GTIN	4062406069810
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60×20G. Mocowanie półek możliwe wrostawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte).

Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
wysokość użytkowa	1363 mm
szerokość w G	60
masa	135 kg
głębokość	500 mm
głębokość w G	20
Fronty szafek	drzwiczki przesuwne z okienkiem
wysokość	1500 mm
Liczba półek	6
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
ComfortClose	nie
szerokość	1500 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940651 150
	958146 60

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm

940651 100

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30

940560 30

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm

940651 125

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21

914227 GP21

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm

940651 75

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30

940552 30

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 1500 mm

940514 1500

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 60X20

951980 60X20

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm

940651 300

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm

940651 200

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30

940550 30

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F

940559 F

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 60X20

951985 60X20