

Garant GRIDLINE

Nadstawka z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, nadstawka, wysokość: 750 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940177 750 |
| GTIN | 4062406069872 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte).

Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 750 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 60

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 613 mm

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| szerokość w G | 60 |
| wysokość użytkowa | 613 mm |
| Fronty szafek | drzwiczki przesuwne z okienkiem |
| głębokość | 500 mm |
| wysokość | 750 mm |
| ComfortClose | nie |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg |
| szerokość | 1500 mm |
| Uchwyt do pozycjonowania | zewnątrznego |
| Liczba półek | 2 |
| masa | 74 kg |
| głębokość w G | 20 |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000 kg |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Typ szafy | nadstawka |
| Rodzaj produktu | Szafy z półkami |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30 | 940590 30 |
| Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30 | 940550 30 |

| | |
|---|----------------|
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30 | 940552 30 |
| Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30 | 940560 30 |
| Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F | 940559 F |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm | 940651 75 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm | 940651 300 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm | 940651 200 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm | 940651 150 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm | 940651 125 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm | 940651 100 |
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 750/800 mm | 940514 750/800 |