



Wózek warsztatowy Assistent 179N z blatem roboczym ze stali nierdzewnej, Typ: 179N-8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	918276 179N-8
GTIN	4000896215584
Klasa artykułu	93H

Opis

Wykonanie:

Solidny wózek warsztatowy okonstrukcji dwuściennej. Wszystkie narożniki korpusu zabezpieczone, blokada centralna z zamkiem patentowym, indywidualna blokada szuflad i wzajemna blokada wysuwu. Szuflady z automatycznym domykaniem. Całkowicie uszczelniona powierzchnia robocza, wewnątrz wózka zabezpieczone przed przenikaniem rozlanych płynów.

2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe.

Blat roboczy i uchwyt do pchania ze stali nierdzewnej.

Umieszczenie:

Liczba × wysokość frontu szuflad w mm: 7×81 / 1×166

Powłoka lakiernicza:

Niebieska.

Opis techniczny

szerokość	785 mm
masa	90 kg

Seria	Asystent
wysokość	1020 mm
typ	179N-8
głębokość	518 mm
szerokość użytkowa szuflad	522 mm
głębokość użytkowa szuflad	398 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	25 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwania
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,