

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z szufladą, z blaszanymi drzwiami przesuwными, 26×14G, wysokość: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940185 2000
GTIN	4062406066994
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60×20G, z szufladami 26×14G. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami i szufladami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

## Opis techniczny

Liczba szuflad	3
głębokość użytkowa szuflad	350 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość w G	20
wysokość użytkowa	1863 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
ComfortClose	nie
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×14
szerokość w G	60
głębokość	500 mm
szerokość	1500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
masa	178 kg
wysokość	2000 mm
Liczba półek	8
głębokość użytkowa szuflad w G	14
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×14G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940651 300
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940651 125
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 2000 mm	940514 2000
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940651 200
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60	958146 60
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940651 75
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940651 100
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940651 150