

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z szufladą, z blaszanymi drzwiami przesuwными, 26×14G, wysokość: 900mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940185 900
GTIN	4062406066956
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60×20G, z szufladami 26×14G. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami i szufladami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

szerokość w G	60
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Liczba szuflad	2
Liczba półek	2
głębokość	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
wysokość	900 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×14
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	1500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	14
masa	97 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość użytkowa	763 mm
ComfortClose	nie
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
głębokość użytkowa szuflad	350 mm
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×14G
Typ szafy	szafki podstawowe

Rodzaj produktu

Szafy z półkami

## Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 200 mm

940651 200

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 60X20

951980 60X20

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 75 mm

940651 75

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21

914227 GP21

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia  
Nośność szuflady 75 kg

950180 75

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość  
20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60

958146 60

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 60X20

951985 60X20

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30

940550 30

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 100 mm

940651 100

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30

940552 30

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 150 mm

940651 150

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30

940560 30

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30

940590 30

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 125 mm

940651 125

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine  
zdrzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf  
o wysokości 900 mm

940514 900

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 300 mm

940651 300