


Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z szufladą, z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, 26×14G, wysokość: 800mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940187 800
GTIN	4062406069919
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60×20G, z szufladami 26×14G. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami i szufladami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

głębokość użytkowa szuflad w G	14
szerokość	1500 mm
Liczba szuflad	2
masa	93 kg
głębokość użytkowa szuflad	350 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
ComfortClose	nie
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×14
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
wysokość	800 mm
Liczba półek	2
szerokość w G	60
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość użytkowa szuflad w G	26
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
głębokość w G	20
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa	663 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×14G
Typ szafy	szafki podstawowe

Rodzaj produktu

Szafy z półkami

**Akcesoria**

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940651 300
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940651 150
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940651 200
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940651 75
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940651 100
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940651 125
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 60X20	951985 60X20
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 60X20	951980 60X20
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60	958146 60
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 750/800 mm	940514 750/800