


Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z szufladą, z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, 26×14G, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940187 750
GTIN	4062406067007
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60×20G, z szufladami 26×14G. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość użytkowa szuflad w G	14
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×14
szerokość	1500 mm
wysokość użytkowa	613 mm
szerokość w G	60
Liczba szuflad	2
głębokość	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Liczba półek	2
ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
głębokość w G	20
masa	90 kg
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
wysokość	750 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
głębokość użytkowa szuflad	350 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×14G
Typ szafy	szafki podstawowe

Rodzaj produktu

Szafy z półkami

AkcesoriaSzuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 300 mm

940651 300

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 60X20

951985 60X20

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 60X20

951980 60X20

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia
Nośność szuflady 75 kg

950180 75

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 100 mm

940651 100

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 200 mm

940651 200

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30

940560 30

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 125 mm

940651 125

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21

914227 GP21

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine
zdrzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf
o wysokości 750/800 mm

940514 750/800

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30

940552 30

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30

940590 30

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30

940550 30

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość
20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60

958146 60

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 75 mm

940651 75

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 150 mm

940651 150