

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z szufladą, z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, 26×14G, wysokość: 1500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940187 1500
GTIN	4062406069957
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60×20G, z szufladami 26×14G. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość użytkowa szuflad	350 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Liczba półek	6
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
wysokość	1500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	14
Liczba szuflad	2
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość w G	20
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość użytkowa	1363 mm
masa	147 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×14
szerokość w G	60
ComfortClose	nie
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
szerokość	1500 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×14G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Aksesoria

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940651 200
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940651 100
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940651 125
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 1500 mm	940514 1500
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940651 300
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940651 150
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940651 75
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60	958146 60
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 60X20	951980 60X20
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 60X20	951985 60X20

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30