

Garant GRIDLINE

Nadstawka z szufladą, blaszаныmi drzwiami przesuwными, nadstawka, wysokość: 1000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940195 1000
GTIN	4062406069988
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60×20G, z szufladami 26×14G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×14

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 500 mm
 szerokość w G: 60
 głębokość w G: 20
 wysokość użytkowa: 863 mm

Opis techniczny

wysokość	1000 mm
głębokość użytkowa szuflad	350 mm
ComfortClose	nie
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×14
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Uchwyt do pozycjonowania	zewnętrznego
Liczba półek	4
głębokość użytkowa szuflad w G	14
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
szerokość w G	60
Liczba szuflad	2
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość w G	20
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
głębokość	500 mm
szerokość	1500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
masa	109 kg
wysokość użytkowa	863 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm

Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×14G
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940514 1000/1250