

Garant GRIDLINE

**Nadstawka z szufladą, blaszanymi drzwiami przesuwными, nadstawka, wysokość: 750 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940195 750
GTIN	4062406069971
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60×20G, z szufladami 26×14G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi. Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami i szufladami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×14

wysokość: 750 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 500 mm  
 szerokość w G: 60  
 głębokość w G: 20  
 wysokość użytkowa: 613 mm

## Opis techniczny

wysokość	750 mm
ComfortClose	nie
Liczba półek	2
szerokość	1500 mm
szerokość w G	60
głębokość w G	20
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×14
głębokość użytkowa szuflad w G	14
masa	90 kg
głębokość użytkowa szuflad	350 mm
Liczba szuflad	2
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
głębokość	500 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość użytkowa szuflad w G	26
wysokość użytkowa	613 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm

Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×14G
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 750/800 mm	940514 750/800