

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, pełnymi, szafki podstawowe, wysokość: 750 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940205 750 |
| GTIN | 4062406070014 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 80×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte).

Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 750 mm

szerokość: 2000 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 80

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 613 mm

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| głębokość w G | 20 |
| wysokość | 750 mm |
| Liczba półek | 2 |
| Uchwyt do pozycjonowania | wewnętrzny |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak |
| Fronty szafek | Drzwi przesuwne z blachy, pełne |
| szerokość | 2000 mm |
| masa | 92 kg |
| wysokość użytkowa | 613 mm |
| głębokość | 500 mm |
| szerokość w G | 80 |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg |
| ComfortClose | nie |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000 kg |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Typ szafy | szafki podstawowe |
| Rodzaj produktu | Szafy z półkami |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40 | 940590 40 |
| Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40 | 940550 40 |

| | |
|---|----------------|
| Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F | 940559 F |
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40 | 940552 40 |
| Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40 | 940560 40 |
| Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 80 | 958146 80 |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm | 940652 75 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm | 940652 300 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm | 940652 200 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm | 940652 150 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm | 940652 125 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm | 940652 100 |
| Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 80X20 | 951980 80X20 |
| Płyta wierzchnia ze sklejkі Wymiary w G 80X20 | 951985 80X20 |
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 80G do szaf o wysokości 750/800 mm | 940515 750/800 |