

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z szufladą, z blaszanymi drzwiami przesuwными, 36×14G, wysokość: 750 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940225 750
GTIN	4062406070212
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 80×20G, z szufladami 36×14G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×14
 wysokość: 750 mm
 szerokość: 2000 mm
 głębokość: 500 mm
 szerokość w G: 80
 głębokość w G: 20
 wysokość użytkowa: 613 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	350 mm
masa	107 kg
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
głębokość	500 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
głębokość użytkowa szuflad w G	14
Liczba szuflad	2
ComfortClose	nie
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×14
wysokość	750 mm
głębokość w G	20
wysokość użytkowa	613 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
Liczba półek	2
szerokość w G	80
szerokość	2000 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Grubość materiału	0,9 mm

Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×14G
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940652 75
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940652 300
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940652 200
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940652 150
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940652 125
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940652 100
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 80X20	951980 80X20

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 80X20

951985 80X20

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z
drzwiami przesuwными, szerokość 80G do szaf o wysokości
750/800 mm

940515 750/800