

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z szufladą, z drzwiami przesuwными, przeszklonymi,  
36×14G, wysokość: 900 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940227 900
GTIN	4062406070304
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 80×20G, z szufladami 36×14G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami i szufladami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×14

wysokość: 900 mm

szerokość: 2000 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 80

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 763 mm

## Opis techniczny

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
głębokość użytkowa szuflad	350 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
ComfortClose	nie
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
szerokość	2000 mm
Liczba półek	2
wysokość użytkowa	763 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	14
głębokość w G	20
wysokość	900 mm
masa	116 kg
szerokość w G	80
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×14
szerokość użytkowa szuflad w G	36
głębokość	500 mm
Liczba szuflad	2

Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×14G
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940652 75
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940652 300
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940652 200
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940652 150
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940652 125
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940652 100
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z  
drzwiami przesuwными, szerokość 80G do szaf o wysokości  
900 mm

---

940515 900