

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1250 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940823 1250 |
| GTIN | 4062406070625 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 30×20G. Pasujące szuflady: 26×16G (zamawiać oddzielnie)
Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1250 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 1095 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--|
| głębokość w G | 20 |
| szerokość w G | 30 |
| wysokość użytkowa | 1095 mm |
| głębokość | 500 mm |
| wysokość | 1250 mm |
| szerokość | 750 mm |
| masa | 49 kg |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000 |
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni |
| Regulacja wysokości co | 25 |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Szafa z półkami, pusta |

Akcesoria

| | |
|--|------------------|
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30 | 940552 30 |
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30 | 940590 30 |
| Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm | 940641 300 |
| Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm | 940641 150 |
| Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm | 940641 200 |

| | |
|---|-------------|
| Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30 | 940550 30 |
| Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm | 940641 75 |
| Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm | 940641 100 |
| Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30 | 940560 30 |
| Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm | 940641 125 |
| Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 1250 mm | 940501 1250 |
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |