

**HOLEX****Szafy z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949501 2000
GTIN	4062406081928
Klasa artykułu	92S

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa i drzwi z blachy stalowej, mocowanie półek możliwe w odstępach co 40 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z **zamkiem patentowym**. Bliższe informacje na temat zamków zob. nr 950050–950060.

z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, z blachy.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
wysokość	2000 mm
wysokość użytkowa	1840 mm
głębokość	400 mm

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	1000 mm
masa	69 kg
pozycjonowanie uchwyty	średnie
Liczba półek	4
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	60 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	500 kg
Kąt rozwarcia drzwi	225 stopni
Regulacja wysokości co	40 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafy na segregatory

## Akcesoria

Dodatkowa półka Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------