

HOLEX**Szafy z drzwiami skrzydłowymi przeszklonymi, wysokość: 1200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949503 1200
GTIN	4062406080570
Klasa artykułu	92S

Opis**Wykonanie:**

Obudowa i drzwi z 0,9 mm blachy stalowej, mocowanie półek możliwe w odstępach co 40 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z **zamkiem patentowym**. Bliższe informacje na temat zamków zob. nr 950050–950060. z drzwiami przeszklonymi (z szybami akrylowymi).

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

wysokość: 1200 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 400 mm

wysokość użytkowa: 1040 mm

Liczba półek: 2

Opis techniczny

Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
szerokość	1000 mm
Liczba półek	2
wysokość użytkowa	1040 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	400 mm
wysokość	1200 mm
pozycjonowanie uchwyty	wewnętrzne
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	60 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	500 kg
Kąt rozwarcia drzwi	225 stopni
Regulacja wysokości co	40 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafy na segregatory

Akcesoria

Dodatkowa półka Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------