

HOLEX**Szafy bez drzwi, wysokość: 1200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949506 1200
GTIN	4062406080600
Klasa artykułu	92S

Opis**Wykonanie:**

Obudowa i drzwi z 0,9 mm blachy stalowej, mocowanie półek możliwe w odstępach co 40 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z **zamkiem patentowym**. Bliższe informacje na temat zamków zob. nr 950050–950060.
bez drzwi, jako otwarty regał.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

wysokość: 1200 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 400 mm

wysokość użytkowa: 1040 mm

Liczba półek: 2

Opis techniczny

głębokość	400 mm
wysokość	1200 mm
Liczba półek	2
Fronty szafek	otwarty
wysokość użytkowa	1040 mm
szerokość	1000 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	60 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	500 kg
Regulacja wysokości co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafy na segregatory

Akcesoria

Dodatkowa półka Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------