

HOLEX**Szafa z drzwiami skrzydłowymi, z półkami, wys. w mm/model: 1950/A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Klasa artykułu	92S

Opis**Wykonanie:**

Obudowa i drzwi z blachy stalowej, mocowanie półek możliwe w odstępach co 40 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z **zamkiem patentowym**. W komplecie **4 półki** z blachy ocynkowanej.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

masa	74 kg
szerokość	950 mm
Liczba półek	4
wysokość użytkowa	1820 mm

pozycjonowanie uchwytu	średnie
głębokość	430 mm
wysokość	1950 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, blaszane
model	A
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	80 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	500 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	40 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafy na segregatory

Akcesoria

Dodatkowe półki Typ 950	949534 950
-------------------------	------------