

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 750 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940861 750
GTIN	4062406070861
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 50×20G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 750 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 50

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 595 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	595 mm
wysokość	750 mm

głębokość w G	20
głębokość	500 mm
szerokość w G	50
masa	65 kg
szerokość	1250 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z półkami, pusta

Akcesoria

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 50G do szaf o wysokości 750/800 mm	940512 750/800
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50	940590 50
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11