

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940863 800
GTIN	4062406070946
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 50x20G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 50

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 645 mm

**Opis techniczny**

szerokość	1250 mm
-----------	---------

głębokość w G	20
wysokość użytkowa	645 mm
masa	68 kg
głębokość	500 mm
wysokość	800 mm
szerokość w G	50
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z półkami, pusta

## Akcesoria

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 50G do szaf o wysokości 750/800 mm	940512 750/800
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50	940590 50
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11