

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1250mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940861 1250 |
| GTIN | 4062406070908 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 50×20G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

| | |
|--|--------|
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia | tak |
| głębokość | 500 mm |
| masa | 91 kg |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Fronty szafek | z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi |
| Uchwyt do pozycjonowania | wewnętrznego |
| głębokość w G | 20 |
| wysokość użytkowa | 1095 mm |
| szerokość | 1250 mm |
| ComfortClose | nie |
| Typ szafy | szafki podstawowe |
| wysokość | 1250 mm |
| szerokość w G | 50 |
| wersja | do samodzielnego wyposażenia |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000 |
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni |
| Regulacja wysokości co | 25 |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Szafy z półkami |

Akcesoria

| | |
|--|------------------|
| Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 1250 mm | 940501 1250 |
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50 | 940590 50 |
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50 | 940552 50 |
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50 | 940550 50 |
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 50G do szaf o wysokości 1000/1250 mm | 940512 1000/1250 |

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50

940560 50