

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 900 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940861 900
GTIN	4062406070885
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 50×20G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 900 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 50

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 745 mm

**Opis techniczny**

szerokość	1250 mm
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa	745 mm
głębokość w G	20
wysokość	900 mm
masa	73 kg
szerokość w G	50
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z półkami, pusta

## Akcesoria

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm	940501 900/1000
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50	940590 50
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 50G do szaf o wysokości 900 mm	940512 900
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11