

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, pełnymi, wysokość: 2000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940865 2000
GTIN	4062406071066
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 50×20G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 50

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 1845 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	1845 mm
masa	131 kg
szerokość w G	50
głębokość w G	20
głębokość	500 mm
wysokość	2000 mm
szerokość	1250 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z półkami, pusta

Akcesoria

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 50G do szaf o wysokości 2000 mm	940513 2000
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50	940590 50
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21