

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 750 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940867 750
GTIN	4062406071073
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 50x20G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 750 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 50

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 595 mm

Opis techniczny

szerokość w G	50
---------------	----

głębokość	500 mm
wysokość	750 mm
masa	65 kg
głębokość w G	20
wysokość użytkowa	595 mm
szerokość	1250 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z półkami, pusta

Akcesoria

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50	940590 50
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 50G do szaf o wysokości 750/800 mm	940513 750/800
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21