

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, pełnymi, wysokość: 900 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940885 900    |
| GTIN             | 4062406071165 |
| Klasa artykułu   | 9GI           |

**Opis****Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 60×20G. Pasujące szuflady: 26×14G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 900 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 60

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 745 mm

**Opis techniczny**

|               |    |
|---------------|----|
| szerokość w G | 60 |
|---------------|----|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| masa                              | 75 kg  |
| wysokość                          | 900 mm   |
| głębokość                         | 500 mm   |
| głębokość w G                     | 20   |
| szerokość                         | 1500 mm  |
| wysokość użytkowa                 | 745 mm   |
| Grubość materiału                 | 0,9 mm   |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000   |
| Regulacja wysokości co            | 25   |
| Zamek patentowy                   | modułowa wkładka   |
| Wybór kolorów                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu                   | Szafa z półkami, pusta   |

## Akcesoria

|   |             |
|---|-------------|
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 900 mm | 940514 900  |
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30   | 940552 30   |
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30   | 940590 30   |
| Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30   | 940560 30   |
| Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30  | 940550 30   |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21   | 914227 GP21 |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm                       | 940651 100  |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm                       | 940651 125  |
| Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm                       | 940651 150  |
|   | 940651 200  |

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 200 mm

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 300 mm

940651 300

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G  
szuflady o wysokości frontu 75 mm

940651 75