

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 1500 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940907 1500
GTIN	4062406071400
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 80×20G. Pasujące szuflady: 36×14G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1500 mm

szerokość: 2000 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 80

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 1345 mm

Opis techniczny

masa	126 kg
wysokość	1500 mm
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa	1345 mm
głębokość w G	20
szerokość	2000 mm
szerokość w G	80
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z półkami, pusta

Akcesoria

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21