

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, pełnymi, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940905 750 |
| GTIN | 4062406071288 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 80×20G. Pasujące szuflady: 36×14G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| Uchwyt do pozycjonowania | wewnętrznego |
| wysokość | 750 mm |
| wysokość użytkowa | 595 mm |
| masa | 83 kg |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak |
| Typ szafy | szafki podstawowe |
| Fronty szafek | z drzwiami przesuwными pełnymi |

| | |
|-----------------------------------|--|
| głębokość | 500 mm |
| głębokość w G | 20 |
| ComfortClose | nie |
| szerokość | 2000 mm |
| szerokość w G | 80 |
| wersja | do samodzielnego wyposażenia |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000 |
| Regulacja wysokości co | 25 |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Szafy z półkami |

Akcesoria

| | |
|---|----------------|
| Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40 | 940560 40 |
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40 | 940552 40 |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40 | 940590 40 |
| Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40 | 940550 40 |
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 80G do szaf o wysokości 750/800 mm | 940515 750/800 |