

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, pełnymi, wysokość: 1250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940905 1250
GTIN	4062406071325
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 80×20G. Pasujące szuflady: 36×14G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

głębokość	500 mm
ComfortClose	nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Fronty szafek	z drzwiami przesuwными pełnymi

masa	112 kg
szerokość	2000 mm
szerokość w G	80
Typ szafy	szafki podstawowe
wysokość	1250 mm
głębokość w G	20
wysokość użytkowa	1095 mm
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 80G do szaf o wysokości 1500 mm	940515 1500
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 80G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21