

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, pełnymi, wysokość: 2000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940905 2000
GTIN	4062406071349
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 80×20G. Pasujące szuflady: 36×14G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość użytkowa	1845 mm
głębokość w G	20
ComfortClose	nie
szerokość	2000 mm

Uchwyt do pozycjonowania	średnie
szerokość w G	80
wysokość	2000 mm
Fronty szafek	z drzwiami przesuwными pełnymi
Typ szafy	szafki podstawowe
głębokość	500 mm
masa	155 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 80G do szaf o wysokości 2000 mm	940515 2000
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40