

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 750 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940907 750    |
| GTIN             | 4062406071356 |
| Klasa artykułu   | 9GI           |

**Opis****Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 80×20G. Pasujące szuflady: 36×14G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 750 mm

szerokość: 2000 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 80

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 595 mm

**Opis techniczny**

|           |         |
|-----------|---------|
| głębokość | 500 mm  |
| szerokość | 2000 mm |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| wysokość                          | 750 mm   |
| masa                              | 83 kg  |
| szerokość w G                     | 80   |
| głębokość w G                     | 20   |
| wysokość użytkowa                 | 595 mm   |
| Grubość materiału                 | 0,9 mm   |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000   |
| Regulacja wysokości co            | 25   |
| Zamek patentowy                   | modułowa wkładka   |
| Wybór kolorów                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu                   | Szafa z półkami, pusta   |

## Akcesoria

|   |                |
|---|----------------|
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40   | 940590 40      |
| Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40   | 940560 40      |
| Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40  | 940550 40      |
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40   | 940552 40      |
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 80G do szaf o wysokości 750/800 mm | 940515 750/800 |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21   | 914227 GP21    |