

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 2000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	940907 2000
GTIN	4062406071417
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Szafa bez wyposażenia 80×20G. Pasujące szuflady: 36×14G (zamawiać oddzielnie).

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
Typ szafy	szafki podstawowe
masa	155 kg

Karta danych

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość użytkowa	1845 mm
wysokość	2000 mm
głębokość w G	20
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
ComfortClose	nie
szerokość	2000 mm
Fronty szafek	z drzwiami przesuwными, przeszklonymi
szerokość w G	80
Wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/940907-2000>