

Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-6**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115000 1-6
GTIN	4045197024015
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia.

bez naruszania struktury, dlatego bardziej sprężyste i dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych). Korzystna cena.

Opis techniczny

liczba wiertel	51
stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm
zakres wiertel	1 - 6 mm
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z	2
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	tak
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	45 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	25 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	25 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Wiertła kręte z HSSwalcowane N \varnothing DC h8 2,7 mm	114000 2,7

Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6

Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Wiertła kręte z HSSwalcowane N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Kasety do wiertel krętych, zgodnych z DIN 338, puste Typ 1-6	115475 1-6