

Garant GRIDLINE

Szafa pionowa, głębokość 28G, 2 samonośne moduły wysuwane, wysokość: 1000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942002 1000
GTIN	4062406071660
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa pionowa 30x28G.

Szafy pionowe są wyposażone **w samonośne moduły wysuwane, z indywidualną blokadą wysuwu**, aby zawsze naraz można było otworzyć tylko jeden moduł wysuwany. Ramy modułów są perforowane co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, pojemników i ścianek perforowanych. Szafy pionowe, przystosowane do mocowania w podłożu lub ścianach, **muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się**. Zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene® i zamkiem patentowym.

Wyp. dodatkowe:

Wysuwane moduły pionowe mogą być wyposażone w pojemniki nr 942010, panele perforowane nr 942015, moduły z uchwytami narzędziowymi nr 970130.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szary jasny RAL 7035, wysuwane moduły pionowe antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. wskazówka:**

Przy zastosowaniu wysuwanych modułów pionowych o szerokości 330 mm można montować obok siebie 2 moduły narzędziowe.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki pionowej: 350 kg

wysokość: 1000 mm

szerokość: 750 mm
głębokość: 700 mm
szerokość w G: 30
głębokość w G: 28
półka pionowa z szufladami o szerokości: 330 mm

Opis techniczny

szerokość	750 mm
szerokość użytkowa półek pionowych	323 mm
masa	181 kg
głębokość użytkowa wysuwanych modułów	627 mm
półka pionowa z szufladami o szerokości	330 mm
Nośność półki pionowej	350 kg
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	680 mm
wysokość	1000 mm
szerokość w G	30
głębokość w G	28
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	700 kg
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	37 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy pionowe