

Garant GRIDLINE

**Szafa pionowa, głębokość 28G, 4 samonośne moduły wysuwane, wysokość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942004 1000
GTIN	4062406071684
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa pionowa 30x28G.

Szafy pionowe są wyposażone w **samonośne moduły wysuwane, z indywidualną blokadą wysuwu**, aby zawsze naraz można było otworzyć tylko jeden moduł wysuwany. Ramy modułów są perforowane co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, pojemników i ścianek perforowanych. Szafy pionowe, przystosowane do mocowania w podłożu lub ścianach, **muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się**. Zamykane uchwytem przesuwającym z powłoką 2-komponentową Haptoprene® i zamkiem patentowym.

**Wyp. dodatkowe:**

Wysuwane moduły pionowe mogą być wyposażone w pojemniki nr 942010, panele perforowane nr 942015, moduły z uchwytami narzędziowymi nr 970130.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szary jasny RAL 7035, wysuwane moduły pionowe antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Przy zastosowaniu wysuwanych modułów pionowych o szerokości 330 mm można montować obok siebie 2 moduły narzędziowe.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki pionowej: 175 kg

wysokość: 1000 mm

szerokość: 750 mm  
głębokość: 700 mm  
szerokość w G: 30  
głębokość w G: 28  
półka pionowa z szufladami o szerokości: 160 mm

## Opis techniczny

głębokość użytkowa wysuwanych modułów	627 mm
szerokość użytkowa półek pionowych	153 mm
masa	181 kg
szerokość	750 mm
półka pionowa z szufladami o szerokości	160 mm
Nośność półki pionowej	175 kg
głębokość	700 mm
wysokość	1000 mm
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	680 mm
głębokość w G	28
szerokość w G	30
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	700 kg
Prowadnica wysuwana szuflad	blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	37 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy pionowe