

HOLEX**Szczypce do instalacji wodnych, lakierowane proszkowo , Długość całkowita: 300mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	706101 300
GTIN	4062406069643
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Hartowanie indukcyjne. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatraskowe.

Szczypce lakierowane na czerwono lakierem proszkowym, szczęki i przegub polerowane.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Opis techniczny

rozstaw do rur	2 cal
Średnica mocowania sześciokąta	48 mm
długość całkowita	300 mm
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych