

HOLEX®

Szczypce do instalacji wodnych, powlekane tworzywem sztucznym, Długość całkowita: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	706151 300
GTIN	4062406069667
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Przegub trzpieniowy (= podwójne prowadzenie) i zabezpieczenie przed przykleśzczaniem palców. Hartowane indukcyjnie. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatraskowe. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 48 mm

rozstaw do rur: 2 cal

Opis techniczny

Średnica mocowania sześciokąta	48 mm
długość całkowita	300 mm
rozstaw do rur	2 cal