

**Garant****INFO Point z monitorem 24 cale, Typ: M/DE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948005 M/DE
GTIN	4062406212384
Klasa artykułu	9GS

**Opis****Wykonanie:**

GARANT INFO Point jest nowoczesnym komputerowym stanowiskiem pracy do wyświetlania i obróbki informacji cyfrowych, rejestrowania danych, a także stacją zgłoszeń ze skanerem kodów kreskowych (nie zawarto w zakresie dostawy)

INFO Point ma solidną obudowę z blachy stalowej. Z przodu umieszczony jest na ergonomicznej wysokości składany blat do umieszczenia klawiatury i myszy komputerowej. Pod blatem za zamykanymi drzwiami można umieścić na półce PC albo Linux-Clients. Blat i drzwi mogą być zamykane na zamek patentowy. Aby zapewnić urządzeniom znajdującym się w obudowie wentylację, tylna ściana zbudowana jest z płyty perforowanej z otworami  $\square$  9×9 mm co 37 mm. Służy ona jednocześnie do mocowania haków i uchwytów Easyfix.

Z zamontowanym na stałe monitorem 24-calowym. jednostka z 4 kołami skrętnymi (Ø 100 mm), 2 z hamulcami.

**Umieszczenie:**

Liczba półek w obudowie komputera: 1

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**Opis techniczny**

głębokość użytkowa	190 mm
szerokość podstawy	616 mm
Głębokość półki	300 mm
wysokość użytkowa obudowy na komputer	740 mm
Szerokość półki	600 mm
masa	65 kg
wysokość	1570 mm
Wysokość robocza półki	1060 mm
podstawa głęb.	550 mm
szerokość użytkowa obudowy na komputer	540 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Głębokość, blat zamknięty	150 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Rodzaj produktu	INFO Point