

Garant

INFO Point do samodzielnego wyposażenia, Typ: M



Dane zamówienia

Numer katalogowy	948010 M
GTIN	4062406072452
Klasa artykułu	9GS

Opis

Wykonanie:

GARANT INFO Point jest nowoczesnym komputerowym stanowiskiem pracy do wyświetlania i obróbki informacji cyfrowych, rejestrowania danych, a także stacją zgłoszeń ze skanerem kodów kreskowych (nie zawarto w zakresie dostawy)

INFO Point ma solidną obudowę z blachy stalowej. Z przodu umieszczony jest na ergonomicznej wysokości składany blat do umieszczenia klawiatury i myszy komputerowej. Pod blatem za zamykanymi drzwiami można umieścić na półce PC albo Linux-Clients. Blat i drzwi mogą być zamykane na zamek patentowy. Aby zapewnić wentylację urządzeniom znajdującym się w obudowie, tylna ściana jest wykonana z płyty perforowanej z otworami $\square$ 9x9 mm co 37 mm. Służy ona jednocześnie do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix.

Bez monitora, do indywidualnego wyposażenia w monitor 24-calowy. Maksymalny możliwy rozmiar ekranu: szer. 525 mm, wys. 315 mm, gł. 90 mm. jednostka z 4 kołami skrętnymi ($\varnothing$ 100 mm), 2 z hamulcami.

Umieszczenie:

Liczba półek w obudowie komputera: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Opis techniczny

Karta danych

masa	65 kg
wysokość użytkowa obudowy na komputer	740 mm
podstawa głęb.	550 mm
szerokość użytkowa obudowy na komputer	540 mm
Głębokość półki	300 mm
szerokość podstawy	616 mm
wysokość	1570 mm
głębokość użytkowa	190 mm
Szerokość półki	600 mm
Wysokość robocza półki	1060 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Głębokość, blat zamknięty	150 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Rodzaj produktu	INFO Point