

Garant GRIDLINE

**Szafy wzmocnione z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942321 2000
GTIN	4062406072490
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×28G.

**Wzmocnione ścianki boczne** do mocowania półek we **wzmocnionej wersji 200 kg** w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Szafy ze wzmocnionym dnem, bez cokołu niwelującego.

**w dostawie::**

Szafa włącznie z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki do szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 28  
wysokość użytkowa: 1845 mm

## Opis techniczny

szerokość w G	40
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
wysokość	2000 mm
masa	153 kg
szerokość	1000 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
ComfortClose	nie
głębokość w G	28
Liczba półek	5
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa	1845 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Grubość materiału	1 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy wzmocnione

## Akcesoria

Półki wzmocnione do szaf/przegród o szerokości w G 40	942610 40
---	-----------

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm	940501 2000
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 2000 mm	940511 2000
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11