

Garant GRIDLINE

**Szafy wzmocnione z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942323 1000
GTIN	4062406072506
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40x28G.

**Wzmocnione ścianki boczne** do mocowania półek we **wzmocnionej wersji 200 kg** w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Szafy ze wzmocnionym dnem, bez cokołu niwelującego.

**w dostawie::**

Szafa włącznie z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki do szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 40  
 głębokość w G: 28  
 wysokość użytkowa: 845 mm

## Opis techniczny

szerokość	1000 mm
Liczba półek	2
głębokość	700 mm
masa	80 kg
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
wysokość użytkowa	845 mm
szerokość w G	40
głębokość w G	28
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
ComfortClose	nie
wysokość	1000 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
Grubość materiału	1 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy wzmacniane

## Akcesoria

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
---	----------

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm	940501 900/1000
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Półki wzmocnione do szaf/przegród o szerokości w G 40	942610 40
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11