

Garant GRIDLINE

Szafy wzmocnione z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942321 1000
GTIN	4062406072483
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×28G.

Wzmocnione ścianki boczne do mocowania półek we **wzmocnionej wersji 200 kg** w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Szafy ze wzmocnionym dnem, bez cokołu niwelującego.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki do szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 28
wysokość użytkowa: 845 mm

Opis techniczny

ComfortClose	nie
głębokość	700 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
wysokość	1000 mm
szerokość w G	40
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
masa	80 kg
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
wysokość użytkowa	845 mm
Liczba półek	2
głębokość w G	28
szerokość	1000 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy wzmacniane

Akcesoria

940511 1000/1250

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 1000/1250 mm

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F

940559 F

Półki wzmocnione do szaf/przegród o szerokości w G 40

942610 40

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm

940501 900/1000

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11