

Garant GRIDLINE

Szafy wzmocnione z drzwiami przesuwными pełnymi, wysokość: 2000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	942345 2000
GTIN	4062406072537
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Wzmocnione ścianki boczne do mocowania półek we **wzmocnionej wersji 200 kg** w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Szafy ze wzmocnionym dnem, bez cokołu niwelującego.

Wypożazona szafa 60x28G.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki do szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
ComfortClose	nie

Karta danych

Liczba półek	10
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	700 mm
wysokość	2000 mm
wysokość użytkowa	1845 mm
szerokość	1500 mm
głębokość w G	28
masa	163 kg
szerokość w G	60
Grubość materiału	1 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy wzmacniane

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/942345-2000>