

Garant GRIDLINE

Szafy wzmocnione z drzwiami przesuwными pełnymi, wysokość: 2000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	942365 2000
GTIN	4062406072575
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Wzmocnione ścianki boczne do mocowania półek we **wzmocnionej wersji 200 kg** w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Szafy ze wzmocnionym dnem, bez cokołu niwelującego.

Wypożazona szafa 80x28G.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki do szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
--	--------

Karta danych

głębokość w G	28
wysokość użytkowa	1845 mm
szerokość w G	80
głębokość	700 mm
wysokość	2000 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
ComfortClose	nie
masa	312 kg
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Liczba półek	10
szerokość	2000 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy wzmacniane

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/942365-2000>