

Garant GRIDLINE

Szafy o dużej pojemności / szafy wzmocnione z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 2000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	942701 2000
GTIN	4062406072612
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe wrostawie co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene, z zamkiem patentowym. Szafa bez wyposażenia 30×28G. Pasujące szuflady: 26×24G (zamawiać oddzielnie).

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.

Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość użytkowa	1845 mm
szerokość w G	30

Karta danych

głębokość	700 mm
szerokość	750 mm
masa	107 kg
Typ szafy	szafki podstawowe
wysokość	2000 mm
ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość w G	28
Wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy o dużej pojemności

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/942701-2000>