

Garant GRIDLINE

**Szafy o dużej pojemności / szafy wzmocnione z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942767 2000
GTIN	4062406072759
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 80×28G. Pasujące szuflady: 36×20G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene, z zamkiem patentowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.

**Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

Uchwyt do pozycjonowania	średnie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak

głębokość w G	28
głębokość	700 mm
wysokość	2000 mm
Fronty szafek	z drzwiami przesuwными, przeszklonymi
szerokość w G	80
wysokość użytkowa	1863 mm
masa	225 kg
Typ szafy	szafki podstawowe
szerokość	2000 mm
ComfortClose	nie
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy o dużej pojemności

## Akcesoria

Pochyłe półki doeForm do szaf/przegród o szerokości w G 40	942550 40
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 80G do szaf o wysokości 2000 mm	940515 2000
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	942583 150

Półki ze wspornikami, 100 kg do szaf/przegród o szerokości  
w G 40

---

942530 40