

Garant**Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem, liczba przegród: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949012 2
GTIN	4062406073053
Klasa artykułu	91G

Opis**Wykonanie:**

Stopki z 2 mm blachy aluminiowej. Tylne ściany z nacięciami wentylacyjnymi, drzwiczki z wieszakiem na ręcznik i tabliczką z nazwiskiem. Można w kilku ruchach zmienić kierunek otwierania się drzwi z prawa na lewo.

z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Wyposażenie wewnętrzne z 1 półką (nośność 40 kg).

drążek na ubrania z 3 haczykami na każdy przedział.

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Opcjonalnie zasłona cokołu. Proszę zapytać.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1850 mm

szerokość: 800 mm

głębokość: 520 mm

szerokość użytkowa każdego przedziału: 342 mm

głębokość użytkowa każdego przedziału: 472 mm

wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież: 1188 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa każdego przedziału	472 mm
liczba przedziałów	2
liczba półek stałych	1
masa	68 kg
głębokość	520 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	342 mm
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej	tak
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
dla kłódki	tak
wykonanie podstawy	Nóżki aluminiowe
Wykonanie zamka	zamek ryglowy z pokrętle
szerokość	800 mm
wysokość	1850 mm
możliwość wyboru lakieru specjalnego	tak
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
liczba drążków na odzież	1
ukośna ściana górna	nie
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1188 mm
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	nie
tabliczka na nazwisko	tak
wysokość użytkowa każdej półki na czapki	370 mm
norma	DIN 4547
pasują do kasków motocyklowych	tak
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	225 stopni

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

Akcesoria

Maskownica cokołu, przednia/tylna Typ 800	958737 800
Maskownica cokołu, boczna Typ 520	958738 520
Zamki ryglowe z pokrętkiem Typ R	914190 R
Precyzyjna kłódka patentowa z wkładką o jednakowym kodowaniu Ø korpusu 45 mm	085812 45
Precyzyjna kłódka patentowa z wkładką o różnym kodowaniu Ø korpusu 45 mm	085814 45
Precyzyjna kłódka patentowa bez wkładki Ø korpusu 45 mm	085816 45
Kłódki ocynkowane, różne wkładki Typ 40 mm	085822 40
Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki Ø korpusu 40 mm	085875 40