

**Garant****Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem, liczba przegród: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949015 4
GTIN	4062406073091
Klasa artykułu	91G

**Opis****Wykonanie:**

Stopki z 2 mm blachy aluminiowej. Tylne ściany z nacięciami wentylacyjnymi, drzwiczki z wieszakiem na ręcznik i tabliczką z nazwiskiem. Można w kilku ruchach zmienić kierunek otwierania się drzwi z prawa na lewo.

z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).  
dźwignia na ubrania z 3 haczykami na każdy przedział.

**Norma:****DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Opcjonalnie zasłona cokołu. Proszę zapytać.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1850 mm

szerokość: 800 mm

głębokość: 520 mm

wysokość użytkowa każdego przedziału: 780 mm

szerokość użytkowa każdego przedziału: 342 mm

głębokość użytkowa każdego przedziału: 472 mm

## Opis techniczny

Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
możliwość wyboru lakieru specjalnego	tak
norma	DIN 4547
wykonanie podstawy	Nóżki aluminiowe
masa	68 kg
pasują do kasków motocyklowych	tak
liczba przedziałów	4
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
ukośna ściana górna	nie
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	nie
tabliczka na nazwisko	tak
głębokość użytkowa każdego przedziału	472 mm
głębokość	520 mm
szerokość	800 mm
liczba drążków na odzież	1
wysokość użytkowa każdego przedziału	780 mm
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej	tak
szerokość użytkowa każdego przedziału	342 mm
wysokość	1850 mm
dla kłódki	tak
Wykonanie zamka	Zamek ryglowy z pokrętłem
Grubość materiału	0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi	225 stopni
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

## Aksesoria

Zamki ryglowe z pokrętle Typ R	914190 R
Maskownica cokołu, boczna Typ 520	958738 520
Maskownica cokołu, przednia/tylna Typ 800	958737 800
Precyzyjna kłódka patentowa z wkładką o jednakowym kodowaniu Ø korpusu 45 mm	085812 45
Precyzyjna kłódka patentowa z wkładką o różnym kodowaniu Ø korpusu 45 mm	085814 45
Precyzyjna kłódka patentowa bez wkładki Ø korpusu 45 mm	085816 45
Kłódki ocynkowane, różne wkładki Typ 40 mm	085822 40
Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki Ø korpusu 40 mm	085875 40